

Garant**Verstelbaar moersleutelopzetstuk, Type-openingswijdte: 1-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657850 1-30
GTIN	4045197592286
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Uiterst veelzijdige toepassing dankzij verstelbare openingsbreedte.

Let op:

Steekmaatcorrectie op de momentsleutel noodzakelijk (gewijzigde instelwaarde).

Voordeel:

Bij het verstellen van de openingsbreedte **hoeft de steekmaat niet te worden aangepast.**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Breedte b	71,8 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Hoogte h	16,9 mm
Openingsbreedte	3/16 – 1.3/16 inch
Openingsbreedte	5 - 30 mm
Steekmaat S	74,4 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Producttype	Steeksleutelopzetstuk