

Garant**Conische pengatboor, ongecoat, Ø DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116310 10
GTIN	4045197029386
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan de omtrek conisch stijgende snijkanten met spaanbreekgroeven. Speciaal behandeld oppervlak.

Voordeel:

In één bewerking worden daarmee conische boringen 1:50 voor conische pennen conform ISO 2339 (DIN 1) en ISO 8736 (DIN 7978) geboord.

Opmerking:

Ø1,5; 2; 2,5 met cilindrische schacht op aanvraag leverbaar.

Ø14; 16; 20; 25 met MK-schacht op aanvraag leverbaar.

Gebruik voor de afwerking pengatruimers nr. 161200.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 750 N/mm ²	0,07 mm/omw,
grootste Ø D ₂	13,74 mm
Aansnijdingslengte L ₁	5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D _c	10 mm
Schacht-Ø D _s	12,5 mm
Totale lengte L	245 mm
L ₂	175 mm
kleinste Ø D ₁	9,9 mm
Norm	DIN 1898 A

Tophoek	118 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Conusverhouding	1:50
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	24 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		