

**Garant****Vanadium-combinatietang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701710 200
GTIN	4045197501431
Artikelklasse	71B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Chroom-vanadiumstaal. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. **Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

**Norm:****DIN ISO 5746****Technische beschrijving**

totale lengte	200 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	2,5 mm
elektrostatische eigenschap	VDE 1000 V
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bekeigenschap	getand
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee
Producttype	Multifunctionele tang