

**Kracht-combinatietang, verchromd VDE-isolatie, Totale lengte: 225mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	701900 225
GTIN	4003773010036
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Geïsoleerd volgens **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	225 mm
Snijwaarden pianodraad tot Ø	2,5 mm
Snijwaarden harde draad tot Ø	3 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5746
Greep	Meercomponenten-bekleding
Materiaal	Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak	verchromd
vonkvrij	nee

Producttype

Multifunctionele tang