

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 4/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 10
Spanhoogte L_2	3,58 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Afkoppellengte L_1	12 mm
Plaatafmeting	4 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	4,57 mm
Middenverplaatsing L_3	2,41 mm
Totale lengte L	65 mm
ISO-code houder	A04X SCLDR/LS4
Instelhoek κ	97 graden
Schacht-Ø D_s	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200