

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 6/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268717 6/S4
GTIN	4045197923738
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Instelhoek κ	95 graden
ISO-code houder	A06X SCLDR/LS4
Spanhoogte L_2	5,54 mm
Totale lengte L	65 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Middenverplaatsing L_3	3,73 mm
Plaatafmeting	4 mm
Afkoppellengte L_1	18 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	6,92 mm
Schacht-Ø D_s	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200