

**Garant****Omknikkende momentsleutel met schaal, Maximaal draaimoment: 50Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657735 50
GTIN	4045197684837
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ontkoppeling. **Door het omknikkende ontkoppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk. Linksom aanhalen** door het omsteken van de opzetstukken.

**Maateenheden:** Nm

**Functie:**

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

**Toepassing:**

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nauwkeurigheid:**

±4 % van de ingestelde waarde.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

maximaal draaimoment	50 Nm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Gewicht	1140 g
Weergave	analoog

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,25 Nm
Draaimomentbereik	10 - 50 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I <sub>1</sub> ]	283 mm
Totale lengte L	365 mm
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I <sub>3</sub> ]	290 mm
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	optisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Knikfunctie	ja
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000

