

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 4/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

ISO-code houder	A04X SCLDR/LS4
Afkoppellengte L_1	12 mm
Middenverplaatsing L_3	2,41 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Minimale voorboor-Ø D_{min}	4,57 mm
Spanhoogte L_2	3,58 mm
Instelhoek κ	97 graden
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Plaatafmeting	4 mm
Totale lengte L	65 mm
Schacht-Ø D_s	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200