

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 5/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	15 mm
Plaatafmeting	4 mm
Middenverplaatsing L_3	2,95 mm
Spanhoogte L_2	4,6 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 10
ISO-code houder	A05X SCLDR/LS4
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Minimale voorboor-Ø D_{min}	5,78 mm
Totale lengte L	65 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200