

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/S4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Middenverplaatsing L_3	4,7 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
ISO-code houder	A08X SCLDR/LS4
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Totale lengte L	76 mm
Plaatafmeting	4 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	9,05 mm
Spanhoogte L_2	7,49 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200