

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Artikelklasse	21V

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 10
ISO-code houder	A08X SCLDR/LS4
Spanhoogte L_2	7,49 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Instelhoek κ	95 graden
Afkoppellengte L_1	24 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	9,05 mm
Middenverplaatsing L_3	4,7 mm
Plaatafmeting	4 mm
Totale lengte L	76 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200