

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 6/S4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Artikelklasse	21V

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	95 graden
Plaatafmeting	4 mm
Spanhoogte $L_2$	5,54 mm
ISO-code houder	A06X SCLDR/LS4
Wisselplaatschroevenset	269028 10
Middenverplaatsing $L_3$	3,73 mm
geschikte wisselplaat	CDCT S4010.
Totale lengte L	65 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	6,92 mm
Afkoppellengte $L_1$	18 mm
Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200