

**Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 met boring, Torx®-profiel: TX25****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 675350 TX25 |
| GTIN | 4013288192059 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving**Uitvoering:**

voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Standaarduitvoering, **taaihard**.

Met boring in de punt voor borgschroeven.

Toepassing:

voor schroeven met Torx®-profiel.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|--|
| totale lengte | 25 mm |
| Torx®-profiel | TX25/300 |
| Bit-zeskantschacht | C 6,3 |
| Fabrikantnummer | 867/1 Z TORX® BO |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring |
| Producttype | Bit-gereedschap |

