

**Opzetstuk met bek, Type-sleutelwijdte: 2-13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657800 2-13
GTIN	4018754033928
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

Insteekschacht	14x18 mm
Breedte b	30 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Hoogte h	7 mm
Steekmaat S	25 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd (splintervrij)
Producttype	Steeksleutelopzetstuk