

**Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8, Snijkantbreedte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675460 8
GTIN	4013288011275
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het opnemen in handhouders of machines met een overeenkomstige 6-kantopname.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Technische beschrijving

Dikte snijkant	1,2 mm
totale lengte	41 mm
Snijkantbreedte	8 mm
Bit-zeskantschacht	C8
Fabrikantnummer	800/2 Z
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap