



## Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless', Zeskant: 3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	675494 3
GTIN	4013288111227
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone voor verminderde krachtpieken tijdens het schroeven. Roestvrij edelstaal, taaihard dankzij vacuüm-ijsverharden.

#### Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Materiaal:

Roestvrij edelstaal.

### Technische beschrijving

totale lengte	25 mm
Zeskant	3 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	3840/1 TS
Materiaal	Edelstaal, RVS
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

