

**Accuboormer, Type: GBH18VEC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	P07551 GBH18VEC
GTIN	3165140924016
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Lange looptijd (> 190 gaten van 6 × 40 mm in beton) met één acculading (5,0 Ah) dankzij efficiënte Bosch EC-motor.
- Gering gewicht (slechts 2,7 kg) en compacte constructie voor comfortabeler werken.
- Innovatieve CoolPack-accu's zorgen voor een optimale warmteafgifte en verlengen hierdoor de levensduur met maximaal 100% (vergeleken met Li-ion-accu's zonder CoolPack).

**Levering:**

3 × Li-ion-accu 18 V / 5,0 Ah, lader GAL 1880CV, L-BOXX, USB-adapter.

**Technische beschrijving**

Gereedschapsopname vorm	SDS-Plus
Slagenergie	1,7 J
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Fabrikantnummer	GBH 18VEC
Accucapaciteit	5 Ah

Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	3
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Boorhamer