

**Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8, Snijkantbreedte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675460 14
GTIN	4013288011312
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in insteekschachten nr. 675000.

Toepassing:

Voor sleufschroeven DIN 3127.

Norm:

DIN 3126 C 8 (5/16 Zoll)

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Dikte snijkant: 2,5 mm

totale lengte: 41 mm

Technische beschrijving

Dikte snijkant	2,5 mm
totale lengte	41 mm
Snijkantbreedte	14 mm
Bit-zeskantschacht	C8
Fabrikantnummer	800/2 Z
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

