



Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone hard, Kruiskopmaat / totale lengte: 2/25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	675380 2/25
GTIN	4013288014757
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone, **hard**. Ideaal voor schroefwerkzaamheden in zacht materiaal (bijv. hout, kunststof etc.).

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

Technische beschrijving

Kruiskopmaat	2
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	855/1 TH PZ
Norm	DIN ISO 1173
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

