



Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel edelstaal 'Stainless', Zeskant: 6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	675494 6
GTIN	4013288111258
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Met torsiezone voor verminderde krachtpieken tijdens het schroeven. Roestvrij edelstaal, taaihard dankzij vacuüm-ijsverharden.

Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Roestvrij edelstaal.

Technische beschrijving

totale lengte	25 mm
Zeskant	6 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	3840/1 TS
Materiaal	Edelstaal, RVS
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap

