

**Rubber hamer, wit, Type: A900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	755550 A900
GTIN	4045197720818
Artikelklasse	72D

Omschrijving**Uitvoering:**

Taaihard rubber (90 Shore), niet verend, met krachtige, drijvende slag. Versleten banen kunnen worden hersteld door ze af te draaien. Met essen steel.

Wit rubber voor werken zonder streepvorming.

Norm:

DIN 5128

Reservedeel:

Reservesteel onder nr. 755600 verkrijgbaar.

Koplengte: 140 mm

Kop-Ø: 90 mm

Lengte van de steel: 380 mm

Gewicht: 1150 g

Technische beschrijving

Lengte van de steel	380 mm
Kop-Ø	90 mm
Gewicht	1150 g
Koplengte	140 mm
Producttype	Hamer

Accessoires

Essenhouten hamersteel Type A600

755600 A600