

**KANON****Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 3cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	658800 3
GTIN	4582126965389
Artikelklasse	66F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

**Toepassing:**

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

Gewicht	290 g
maximaal draaimoment	3 cNm
Spanhouderbereik	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Draaimomentbereik	0,4 - 3 cNm
Draaimomentbereik	4 - 30 mNm
Feedback	weergevend

Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Totale lengte L	106 mm
Serie	SGK
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,5 mNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Weergave	analoog
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aansluitingsvorm	3-beksspanklem
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel