



## Momentschroevendraaier 'Torsiometer', Maximaal draaimoment: 600cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659200 600
GTIN	4018754118939
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Handzaam handvat met torsiestaaf als meetelement.

Schaal met sleepwijzer voor rechtsom aanhalen.

**Maateenheden:** cNm, lbfin

**Toepassing:**

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	600 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	20 cNm
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	120 - 600 cNm
Draaimomentbereik	12 - 52 lbfin
Gewicht	230 g

Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Totale lengte L	185 mm
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	weergevend
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Serie	TORSIOMETER 760
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2