

**Draadwerveltang, Totale lengte: 290mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	707920 290
GTIN	4045197593924
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Tanglichaam matrijsgesmeed. Grijpbekken aan de binnenzijde geruwd. Snijbekken inductief nagehard. **Bekken aan voorzijde 40° gebogen.**

Toepassing:

Voor het wervelen van borgdraad (zie afbeelding); door verstelling kan elke draadlengte worden bewerkt. Voor draad-Ø tot ca. 1,6 mm. Voor rechts- en linksom draaien, met automatische terugvoering.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd resp. gelakt, blanke kop.

Technische beschrijving

voor draad-Ø	<1,6 mm
Bekvorm	40° afgeschuind
totale lengte	290 mm
Bekeigenschap	Snijbekken inductief nagehard
Uitvoering bekken	Grijpbekken aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Speciaal staal
Oppervlak	gebruineerd resp. gelakt, blanke kop
Producttype	Draadwerveltang

