

KANON
Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 6cNm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 658800 6 |
| GTIN | 4582126965396 |
| Artikelklasse | 66F |

Omschrijving
Uitvoering:

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| maximaal draaimoment | 6 cNm |
| Ø | 43 mm |
| Spanhouderbereik | 1 - 6,5 mm |
| Gewicht | 290 g |
| Draaimomentbereik | 0,5 - 6 cNm |
| Draaimomentbereik | 5 - 60 mNm |
| Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Aansluitingsvorm | 3-beksspanklem |
| Feedback | weergevend |
| Weergave | analoog |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Aanduiding ontkoppeling | optisch |
| Serie | SGK |
| Totale lengte L | 106 mm |
| Meetmethode | Draaimoment |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 1 mNm |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar |
| Aflezingsomschakelbaar | Nm |
| Kalibratie | O3 |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen |
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % |
| Gegevens rapporteerbaar | nee |
| Meettechniek | Mechanisch |
| Producttype | Momentsleutel |