



Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 50cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659010 50
GTIN	4571141275269
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige, elektronische momentschroevendraaier met groot en goed afleesbaar display.

- **Weergave: Track-modus (meelopend) en Peak-modus (hoogste waarde).**
- **Opslagcapaciteit: maximaal 1000 meetwaarden.**
- **Aansluiting: via een USB-kabel kunnen de opgeslagen meetgegevens worden doorgestuurd naar een pc. Keuze tussen 2 meetmodi:**
- **Schroefmodus (vooraf ingesteld gewenst draaimoment met voorwaarschuwingsgrens).**
- **Inspectiemodus (vooraf ingestelde bovenste en onderste tolerantiewaarden). Het desbetreffende meetresultaat wordt via leds en zoemer weergegeven.**

Maateenheden: cNm, lbf_{in}, kgf_{cm}, oz_{in}

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Levering:

Inclusief lithium-ionbatterij en USB-datakabel nr. 655265.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Resolutie	0,05 cNm
-----------	----------

Gewicht	340 g
maximaal draaimoment	50 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±1 %
Draaimomentbereik	10 - 50 cNm
Feedback	weergevend
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Aflezingsomschakelbaar	kgf·cm
Aflezingsomschakelbaar	oz·in
Weergave	Digitaal
Totale lengte L	230 mm
Aanduiding ontkoppeling	optisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Aansluiting	USB-aansluiting
Bithouder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Gegevens rapporteerbaar	ja
Meettechniek	elektronisch
Draaimomentbereik	0,1 - 0,5 Nm
Accucapaciteit	2,5 Ah
Accuspanning	3,7 V
Aantal inbegrepen accu's	1

Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------

Accessoires

Datakabel	655265
-----------	--------