



## Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion diamantgecoat, Kruiskopmaat / totale lengte: 3/25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	675510 3/25
GTIN	4013288033994
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

**BiTorsion**-uitvoering met gereduceerde hardheid in de torsiezone voor afvlakking van piekbelastingen = langere standtijd. Optimale werking in combinatie met BiTorsion-snelwisselhouder nr. 675030.

Met diamantcoating van het profiel voor geringe uitwerpkrachten, minder slijtage en hogere standtijd:

#### Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

#### Norm:

DIN ISO 1173.

#### Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

### Technische beschrijving

Kruiskopmaat	3
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	851/1 BDC PH
Norm	DIN ISO 1173

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Producttype	Bit-gereedschap