

**Ratel-opzetstuk met open ring, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 657920 11 |
| GTIN | 4035894038798 |
| Artikelklasse | 66F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Gepatenteerd speciaal gereedschap voor het vastschroeven van leidingen en wartelmoeren. Met aanslag voor boutkoppen; voorkomt wegglijden.

Voordeel:

De **ratelfunctie** levert een **enorme tijdsbesparing op en zorgt voor verlichting van het werk** ten opzichte van het gebruik van het normale gereedschap met open ring.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Breedte b | 33 mm |
| Hoogte h | 11 mm |
| Insteekschacht | 9×12 mm |
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Steekmaat S | 17,5 mm |
| Gereedschap verwisselbaar | Opzetstuk |
| Ratelfunctie | ja |
| Producttype | Ratel insteekgereedschap |