



## Ratel-opzetstuk voor bits, Bitopname: 5/16inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657940 5/16
GTIN	4018754154715
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Ratel omschakelbaar voor rechtsom en linksom draaien.**

#### Toepassing:

Voor opname van bits met 6-kant schacht volgens DIN ISO 1173, C 8 en E 8 (5/16 inch).

#### Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

- $L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- $l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- $L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- $l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap
- $L$  = totale lengte van het gereedschap
- $T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld
- $T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

#### Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

De belastbaarheid van de opzetstukken is overeenkomstig de sleutelwijdte begrensd en kan geringer zijn dan de capaciteit van de momentsleutel.

## Technische beschrijving

Hoogte h	17,9 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Breedte b	29 mm
Continue belastbaarheid	40 Nm
Bitopname	5/16 inch
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Aantal tanden	30
Serie	725B
Steekmaat S	28 mm
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Ratel, omschakelbaar	ja
Gereedschap met ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel-opzetstuk voor bits