

KANON
Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 36cNm

Bestelgegevens

Bestelnummer	658800 36
GTIN	4582126965440
Artikelklasse	66F

Omschrijving
Uitvoering:

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Gewicht	600 g
maximaal draaimoment	36 cNm
Ø	63 mm
Spanhouderbereik	1 - 8,5 mm
Draaimomentbereik	4 - 36 cNm
Draaimomentbereik	40 - 360 mNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,5 cNm

Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Aanduiding ontkoppeling	optisch
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Totale lengte L	132 mm
Weergave	analoog
Meetmethode	Draaimoment
Serie	SGK
Aansluitingsvorm	3-beksspanklem
Feedback	weergevend
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 6\%$
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2