



Ratel-opzetstuk voor bits, Bitopname: 1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	657940 1/4
GTIN	4018754140794
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

Ratel omschakelbaar voor rechtsom en linksom draaien.

Toepassing:

Voor opname van bits met 6-kant schacht volgens DIN ISO 1173, C 6,3 en E 6,3 (1/4 inch).

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

Opmerking:

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

De belastbaarheid van de opzetstukken is overeenkomstig de sleutelwijdte begrensd en kan geringer zijn dan de capaciteit van de momentsleutel.

Technische beschrijving

Bitopname	1/4 inch
Breedte b	22 mm
Hoogte h	13,6 mm
Insteekschacht	9×12 mm
Continue belastbaarheid	40 Nm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Aantal tanden	22
Serie	725B
Steekmaat S	17,5 mm
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Ratel, omschakelbaar	ja
Gereedschap met ratelfunctie	ja
Producttype	Ratel-opzetstuk voor bits