

**Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 200cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659050 200
GTIN	4045197503879
Artikelklasse	62E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer flexibel toepasbare momentschroevendraaier met 2-componentengreep, groot display en snelwissel-bithouder. Bij het bereiken van de ingestelde gewenste waarde geeft de momentschroevendraaier een zichtbaar resp. hoorbaar signaal. Er zijn 2 gebruiksmodi beschikbaar met de piekwaardeweergave en de meelopende weergave. Maximaal 50 waarden kunnen worden opgeslagen.

**Maateenheden:** cNm, lbf·in, kgf·cm

**Toepassing:**

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

**Technische beschrijving**

Resolutie	0,1 cNm
Gewicht	200 g
maximaal draaimoment	200 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Draaimomentbereik	40 - 200 cNm
Aantal inbegrepen batterijen	1

Aanduiding ontkoppeling	optisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aflezings omschakelbaar	cNm
Aflezings omschakelbaar	lbfm
Weergave	Digitaal
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Totale lengte L	203 mm
Activeringsprincipe	Elektromechanische activering
Feedback	weergevend
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Bithouder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Gegevens rapporteerbaar	ja
Meettechniek	elektronisch
Batterijtype	LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

## Accessoires

Batterijvakdeksel Type 1

655346 1

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Coin-Driver Steellengte 45 mm	664310 45
Coin-Driver kort Steellengte 45 mm	664311 45
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3