

KANON**Controle-apparaat voor de kleinste draaimomenten, Maximaal draaimoment: 60cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	658800 60
GTIN	4582126965457
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurig meetapparaat voor de kleinste draaimomenten. Goed afleesbare schaal met sleepwijzer aan de bovenzijde en extra schaalverdeling aan zijkant van de behuizing. **Met stalen 3-beksspanklem.**

Toepassing:

Voor het meten van de kleinste draaimomenten (draai- of wrijvingsweerstand) resp. voor gecontroleerd aanhalen van bouten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Spanhouderbereik	1 - 8,5 mm
Ø	63 mm
Gewicht	600 g
maximaal draaimoment	60 cNm
Draaimomentbereik	5 - 60 cNm
Draaimomentbereik	50 - 600 mNm
Aanduiding ont koppeling	optisch

Aansluitingsvorm	3-beksspanklem
Feedback	weergevend
Norm	DIN EN ISO 6789
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 cNm
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Meetmethode	Draaimoment
Serie	SGK
Weergave	analoog
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Totale lengte L	132 mm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2