

**Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 400cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659050 400
GTIN	4045197503886
Artikelklasse	62E

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer flexibel toepasbare momentschroevendraaier met 2-componentengreep, groot display en snelwissel-bithouder. Bij het bereiken van de ingestelde gewenste waarde geeft de momentschroevendraaier een zichtbaar resp. hoorbaar signaal. Er zijn 2 gebruiksmodi beschikbaar met de piekwaardeweergave en de meelopende weergave. Maximaal 50 waarden kunnen worden opgeslagen.

Maateenheden: cNm, lbf·in, kgf·cm

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	400 cNm
Resolutie	0,1 cNm
Gewicht	200 g
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Draaimomentbereik	80 - 400 cNm
Aantal inbegrepen batterijen	1

Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Weergave	Digitaal
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	lbf _{in}
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	Elektromechanische activering
Feedback	weergevend
Totale lengte L	203 mm
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Bithouder	F 6,3
Norm	DIN EN ISO 6789
Gegevens rapporteerbaar	ja
Meettechniek	elektronisch
Batterijtype	LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3

Batterijvakdeksel Type 1	655346 1
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Coin-Driver Steellengte 45 mm	664310 45
Coin-Driver kort Steellengte 45 mm	664311 45