

**Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion, diamantgecoat, Kruiskopmaat / totale lengte: 2/25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	675530 2/25
GTIN	4013288191649
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

BiTorsion-uitvoering met gereduceerde hardheid in de torsiezone voor afvlakking van piekbelastingen = langere standtijd. Optimale werking in combinatie met BiTorsion-snelwisselhouder nr. 675030.

Met diamantcoating van het profiel voor geringe uitwerpkrachten, minder slijtage en hogere standtijd:

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, **taaihard**.

Technische beschrijving

Kruiskopmaat	2
totale lengte	25 mm
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Fabrikantnummer	855/1 BDC PZ
Norm	DIN ISO 1173

Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Bit-gereedschap