

**Opzetstuk met ring, Type-sleutelwijdte: 2-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657900 2-30
GTIN	4018754034307
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed; alle gereedschappen met steekverbinding = rechthoekige schacht met verende borgpen. Daardoor wordt een vaste en veilige passing van het opzetstuk in de momentsleutel gegarandeerd.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**T.b.v.:**

Momentsleutel met 4-kant-opnames.

**Opmerking:**

Let op de steekmaat van de opzetstukken en vergelijk deze met die van het afstelgereedschap (zie testrapport/handleiding van de gebruikte momentsleutel). Bij afwijking steekmaatcorrectie uitvoeren!

## Technische beschrijving

Hoogte h	19 mm
Insteekschacht	14×18 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Breedte b	46 mm
Steekmaat S	25 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Gereedschap met ratelfunctie	nee
Producttype	Opzetstuk met ring