



LED-werklamp, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	081415 2
GTIN	4260131238086
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance, dimbare werklampen met lange levensduur, met **flexibele as** en **sterke magneetvoet**. Aansluiting op 24 V netadapter of 24 V machinebesturing. Hoogrendement-led in aluminium behuizing, koudwit ca. 5500 kelvin. Puntstraler voor gefocusseerd licht.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 250V-netadapter.

Opmerking:

Zie voor passende tafelklemmen en magneethouders onder 081418/081419.

Technische beschrijving

Gewicht	760 g
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 65

Lichtbron	LED
Soort bevestiging	Magnetfuß
Lichtstroom	200 lm
Magneetvoet-Ø	66 mm
Lichtopbrengst	2 W
Nominale spanning	250 V
Kleurtemperatuur	5500 K
ATEX-zone	geen
Totale hoogte	600 mm
Lichtkleur	koudwit
Lichtkop-Ø	28 mm
Producttype	Tafellamp / werkplekverlichting

Accessoires

Tafelklem Montageplaat Ø boven 95 mm	081418 95
Magneethouder Montageplaat Ø boven 95 mm	081419 95