



Momentschroevendraaier 'Torsiometer', Maximaal draaimoment: 300cNm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 659200 300 |
| GTIN | 4018754118922 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Handzaam handvat met torsiestaaf als meetelement.

Schaal met sleepwijzer voor rechtsom aanhalen.

Maateenheden: cNm, lbf·in

Toepassing:

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Weergave | analoog |
| maximaal draaimoment | 300 cNm |
| Schaalverdeling 1 maatstreep = | 10 cNm |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % |
| Bithouder | F 6,3 |
| Draaimomentbereik | 60 - 300 cNm |
| Draaimomentbereik | 6 - 26 lbf·in |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Instelling van de activeringswaarde | Sleepwijzer |
| Aflezings omschakelbaar | cNm |
| Aflezings omschakelbaar | lbfm |
| Totale lengte L | 185 mm |
| Feedback | weergevend |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | niet verstelbaar |
| Meetmethode | Draaimoment |
| Gewicht | 230 g |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Aansluitingsvorm | Bitopname 1/4 inch |
| Serie | TORSIOMETER 760 |
| Kalibratie | O3 |
| Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen |
| Gegevens rapporteerbaar | nee |
| Meettechniek | Mechanisch |
| Aanduiding ont koppeling | akoestisch |
| Aanduiding ont koppeling | haptisch |
| Vast ingesteld draaimoment | nee |
| Producttype | momentschroevendraaier |

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2