

Erdi**Gatenschaar RVS, Rechts snijdend, Totale lengte: 300mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	761000 300
GTIN	4010220000908
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.

Technische beschrijving

totale lengte	300 mm
Lengte snijkanten	47 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor plaatschaar	760110
--	--------