

**Erdi****Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep klein, Rechts snijdend,  
Totale lengte: 230mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	764000 230
GTIN	4010220024720
Artikelklasse	73X

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmede schaarkop; inductief geharde snijkanten. Dubbele hefboomoverbrenging met geïntegreerde openingsveer. Armen van vernikkeld plaatstaal. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Schaarkop van edelstaal (HRC 60), snijkanten vertand.

**Snijcapaciteit:** plaat tot 1,2 mm, V2A-plaat tot 1,0 mm.

**Toepassing:**

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

## Technische beschrijving

Lengte snijkanten	27 mm
totale lengte	230 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

## Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar	764010
---	--------