



Platbuigtang, verchromd met VDE-isolatie, Totale lengte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	710300 160
GTIN	4003773033783
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Met korte, sterke bekken (plat). Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang verchromd, grepen met meercomponenten-bekleding, **isolatie tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Beklengte	30 mm
Bekvorm	plat
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
geïsoleerd tot	AC 1000 V
geïsoleerd tot	DC 1500 V
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	Meercomponenten-bekleding

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak tang	verchromd
Producttype	Platbuigtang