



Bit-assortiment 61-delig, Type: M



Bestelgegevens

Bestelnummer	675900 M
GTIN	4013288102058
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 snelbithouder.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675320 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant, met kogelkop: Nr. 675270 resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx®: Resp. 1 st. gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Nr. 675370 resp. 1 st. gr. 2; 3; 4; 5

Snelbithouder: 1 st.

Technische beschrijving

Bit-zeskantschacht	C 6,3
--------------------	-------

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Tri-Wing-schroevendraaier
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Aantal delen	61
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX30	675350 TX30
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX15	675350 TX15
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 2 mm	675240 2
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675200 3/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 2,5 mm	675240 2,5
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675320 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX27	675350 TX27
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX10	675350 TX10
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3met kogelkop Zeskant 4 mm	675270 4
TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 TRI-WING®-profiel 2	675370 2
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3met kogelkop Zeskant 5 mm	675270 5
TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 TRI-WING®-profiel 3	675370 3
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3met kogelkop Zeskant 2,5 mm	675270 2,5
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3met kogelkop Zeskant 6 mm	675270 6
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX20	675350 TX20
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3met kogelkop Zeskant 3 mm	675270 3
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675200 2/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX25	675350 TX25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX40	675350 TX40
TRI-WING®-bit, 1/4 inch C 6,3 TRI-WING®-profiel 4	675370 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675200 1/25