

Erdi**Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep zeer klein, Rechts snijdend,
Totale lengte: 180mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	764050 180
GTIN	4010220031308
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop; inductief geharde snijkanten. Dubbele hefboomoverbrenging met geïntegreerde openingsveer. Armen van vernikkeld plaatstaal. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Schaarkop van extra gehard edelstaal (HRC 60 – 62), **25% minder krachtsinspanning.**

Snijcapaciteit: plaat tot 1,2 mm, V2A-plaat tot 1,0 mm.

Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Voor zeer kleine radiussen en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Lengte snijkanten	20 mm
totale lengte	180 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar