

**Erdi****Gatenschaar met HSS-snijkmanten, Links snijdend, Totale lengte: 300mm**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 761150 300    |
| GTIN          | 4010220000328 |
| Artikelklasse | 73X           |

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop, smal, spits toelopend en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

Met **HSS-snijkmanten (HRC 65)**. Zeer hoge standtijd van de snijkmanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

**Toepassing:**

Voor knipwerk met bochten en met korte rechte sneden.

## Technische beschrijving

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| totale lengte      | 300 mm         |
| Lengte snijkmanten | 47 mm          |
| Inzetsoort         | Links snijdend |
| Producttype        | Schaar         |

## Accessoires

|  |        |
|--|--------|
| Reparatie-assortiment voor plaatschaar | 760110 |
|--|--------|