

**Erdi****Doorloopplaatschaar Met HSS-snijkmanten, Rechts snijdend, totale lengte: 300mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	760550 300
GTIN	4010220000397
Artikelklasse	73X

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen. Met **HSS-snijkmanten (HRC 65)**. Zeer hoge standtijd van de snijkmanten (voor alle platen; V2A-platen en harde platen tot 1,0 mm).

**Toepassing:**

Speciaal voor lange en doorlopende sneden.

## Technische beschrijving

totale lengte	300 mm
Lengte snijkmanten	62 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar