

**Garant****Bit-assortiment 61-delig****Bestelgegevens**

Bestelnummer	676040
GTIN	4045197613349
Artikelklasse	61F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en snelsluiting. In geopende toestand kunnen de bits dankzij de grote tussenruimtes makkelijk en goed toegankelijk worden uitgenomen.

**Inhoud:**

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.

**Inhoud:**

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675105 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675115 3 st. gr. 1/25; 6 st. gr. 2/25; 2 st. gr. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675125 1 st. gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant, met kogelkop: Resp. 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675155 1 st. gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor TRI-WING®: Resp. 1 st. gr. 2; 3; 4; 5

Snelbithouder: 1 st. nr. 675050 gr. 6,3

**Technische beschrijving**

Bit-zeskantschacht	C 6,3
Hoogte	47 mm
Breedte	85 mm
Lengte	127 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Tri-Wing-schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Verpakking	Box ABS-kunststof
Aantal delen	61
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

Systeembox Type 21-1	630320 21-1
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX15	675155 TX15
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX10	675155 TX10
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675125 3
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675115 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX7	675155 TX7

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675115 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX8	675155 TX8
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675125 4
Houder met magneet / snelkoppeling Schachtzeskant 6,3	675050 6,3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX40	675155 TX40
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675105 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX6	675155 TX6
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX9	675155 TX9
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675115 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX20	675155 TX20
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675125 6
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675105 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 2 mm	675125 2
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675125 5
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX27	675155 TX27
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX25	675155 TX25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675105 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX30	675155 TX30

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 2,5 mm

675125 2,5

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX5

675155 TX5