

HOLEX®
Pijplagriptang, Totale lengte: 280 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	709500 280
GTIN	4045197896087
Artikelklasse	76B

Omschrijving
Uitvoering:

U-vormige grijpbekken. De bovenste grijpbekken zijn echter prismavormig afgeschuind; dit betekent een veilige driepuntsaanslag bij het spannen van pijpmateriaal. Stabiel tanglichaam van verenstaal. Tang geheel vernikkeld.

Toepassing:

Voor het centrisch spannen bij het lassen van pijpen of ronde staven.

Materiaal:

Grijpbekken van chroom-vanadiumstaal.

Reservedeel:

Reserveveer nr. 708300 gr. 250.

Spanwijdte voor pijpen: 10 - 90 mm

Spanwijdte voor pijpen: 2/5-3.1/2 inch

Technische beschrijving

Spanwijdte voor pijpen	10 - 90 mm
Spanwijdte voor pijpen	2/5-3.1/2 inch
totale lengte	280 mm
bovenste grijpbek	prismavormig
Uitvoering bekken	U-vorm - prismavormig
Oplegvlak	Driepuntsaanslag
Materiaal tang	Verenstaal
Materiaal grijpbekken	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak

vernikkeld