

HOLEX®**Doorloopplaatschaar Gereedschapsstaal, rechts, Totale lengte: 300 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 760600 300 |
| GTIN | 4045197293114 |
| Artikelklasse | 72D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

Gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 58 – 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Speciaal voor lange rechte sneden.

Lengte snijkanten: 70 mm

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|--------|
| Lengte snijkanten | 70 mm |
| totale lengte | 300 mm |
| Inzetsoort | rechts |