

Erdi**Handplaatschaar edelstaal, Rechts snijdend, Totale lengte: 250mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	760100 250
GTIN	4010220000571
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte resp. met kunststof omhulde armen.

Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen tot 1,0 mm.

Toepassing:

voor rechte sneden.

Norm:

Ähnlich **DIN 6438**

Technische beschrijving

Lengte snijkanten	60 mm
totale lengte	250 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor plaatschaar	760110
--	--------