

Erdi**Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Links snijdend, totale lengte: 260mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	765910 260
GTIN	4010220030240
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Schaarkop van **edelstaal S** (HRC 60 – 62) met optimale snijkantgeometrie zonder vertanding voor grote wendbaarheid en gemakkelijk knippen, tot **25% minder krachtsinspanning**, ideaal voor het knippen van decoratief plaatwerk. Armen van vernikkeld plaatstaal.

Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

Lengte snijkanten	33 mm
totale lengte	260 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar

766020